

Dyseoversigt

Nedenstående koncentrationer er vejledende for koncentreter med en viskositet på 1 cSt (vand) og målt ved et vandtryk på ca. 4 bar. Er viskositeten højere, bør der vælges en dyse med et større hul for at opnå den rigtige koncentration. Koncentrationen er vejledende, da viskositeten er afgørende. Se produktmanualen for yderligere informationer!

* Indgår i dysesæt.

	Farve	Hulstørrelse	Ca. % konc.	Ca. konc.
	* Transparent	Intet hul	0 %	
	* Lysegrå	3,250 m/m	10,0 %	1:10
	* Sort	2,490 m/m	8,3 %	1:12
	* Lys beige	1,780 m/m	7,1 %	1:14
	* Rød	1,320 m/m	6,3 %	1:16
	* Hvid	1,090 m/m	5,6 %	1:18
	* Blå	1,020 m/m	4,8 %	1:21
	* Lyse brun	0,890 m/m	4,4 %	1:23
	* Grøn	0,710 m/m	3,0 %	1:33
	* Orange	0,640 m/m	2,5 %	1:40
	* Brun	0,580 m/m	2,2 %	1:45
	* Gul	0,510 m/m	1,8 %	1:57
	* Turkis	0,460 m/m	1,4 %	1:71
	* Lilla	0,360 m/m	1,0 %	1:100
	* Lyserød	0,254 m/m	0,4 %	1:250